

CNW 瓶子大全

CNW Vials 2020/2021

www.anpel.com.cn



上海安谱实验科技股份有限公司，于 1997 年组建成立；是中国领先的实验用品供应链管理服务商；目前公司已是集研发、生产与销售为一体的综合性企业；在行业内具有良好的声誉；主要产品包括色谱产品、化学试剂、标准品、实验室用品、分析仪器配件及耗材等；公司总部位于上海，目前拥有 400 多位员工，拥有 3 家子公司，年销售额连续五年过亿元。

公司能够为全国的科学工作者提供超过 50 万种各类实验设备、标准品、化学试剂、实验室耗材等科研用品。主要客户广泛分布于食品、制药、政府机构、环境测试机构、化工、科研、临床、生物工程等及实验室耗材生产行业；其中已与 10000 多个用户建立了中长期合作关系，联络客户数量达到上万个。公司以诚信可靠的服务与切实专业的工作著称于客户群，在客户群中得到了良好的口碑。在 2013 年，我们通过著名的信用评级机构邓白氏调查评为“信用 3A2 级”，从公司规模和在对供应商的付款等行为持续保持良好信誉；公司在 2013 年再次通过 ISO9001：2008 版国际质量管理体系认证。

公司销售部分为国内销售和国外销售，国内销售按照销售区域划分，除总部上海外，在北京、天津、广州、深圳、武汉、长沙、成都、南京、苏州、杭州、西安、郑州、青岛、沈阳设有办事处，在重庆、中山、昆山、石家庄设有联络处，销售网络覆盖全国各地。国际销售负责非洲、亚洲、美洲、欧洲和大洋洲地区的客户。

安谱实验于 2009 年成立全资子公司—上海筠安分析技术有限公司，专门负责安谱实验自有品牌“ANPEL”和“CNW”的研发和生产，公司拥有两个规模实验室；应用实验室专门负责产品的应用开发，热点专题的跟进；质量控制实验室，专门负责产品的质控。实验室配有多台 Thermo 的气质，Thermo、安捷伦、岛津的气相色谱仪，岛津、戴安的液相色谱仪，紫外分光光度计和卡氏水分测定仪等。公司生产制造部门引进多套先进的生产和检测设备，部分产品的生产过程也将全部实行电脑系统管理，实现产品质量管理控制体系。上海筠安分析技术有限公司于 2014 年 1 月通过德国 TÜV 公司的 ISO9001：2008 认证。

公司设有市场部和技术部；市场部按产品分类，设产品专员，负责产品的销售服务；技术部负责培训和产品应用开发。客户可以在最短时间内找到对应的专业人员，来解决实验工作中遇到的各种技术问题。在过去几年中，无论是“三聚氰胺事件”、“台湾增塑剂事件”、“皮革奶事件”、“赛百味的偶氮甲酰胺事件”，我们都率先为客户提供了整体解决方案。

公司仓储部负责公司商品的进出管理，仓库面积 3000 多平米，库存货值超过 6000 万元人民币，配备多辆专车运输；商品管理全部运用先进的条码管理系统，实时监控。

公司商务部负责全球采购工作，先进的采购管理系统能实时控制每个采购环节。

财务部采用先进的财务管理软件，全部实行电算化；系统能全方位跟踪和控制公司发生的每笔业务和费用；每月能保证 2000 份发票和繁多的账款处理工作。

公司网站 <http://www.anpel.com.cn> 为客户提供了查询平台，客户可以通过网站方便快捷的查到产品的实时价格和专业的技术资料，它已成为我们和客户直接交流的不可缺少的部分。

安谱实验将一如既往地秉承“真、诚”的服务理念；“保证质量、信誉至上”的服务宗旨更好地予以贯彻，把更好的产品、更好的技术、更好的服务，与我们的用户一起分享！

2015 年正式加入聚光科技！



目 录

进样小瓶

一、螺纹口样品瓶

1. 9mm 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫	
9mm 螺纹口样品瓶	7
9mm 螺纹口样品瓶配套的瓶盖和隔垫（预装）	7
9mm 螺纹口样品瓶配套瓶盖和隔垫（非预装）	7
2. 8-425 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫	
8-425 标准螺纹口样品瓶	8
8-425 标准螺纹口样品瓶配套的瓶盖和隔垫（预装）	8
8-425 标准螺纹口样品瓶配套瓶盖和隔垫（非预装）	8
3. 10-425 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫	
10-425 标准螺纹口样品瓶	8
10-425 标准螺纹口样品瓶配套的瓶盖和隔垫（预装）	8
10-425 标准螺纹口样品瓶配套瓶盖和隔垫（非预装）	8
4. 13-425 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫	
13-425 标准螺纹口样品瓶	9
13-425 标准螺纹口样品瓶配套的瓶盖和隔垫（预装）	9
13-425 标准螺纹口样品瓶配套瓶盖和隔垫（非预装）	9

二、钳口样品瓶

11mm 钳口瓶及瓶盖	
11mm 钳口样品瓶	9
11mm 钳口样品瓶配套的瓶盖和隔垫（预装）	9

三、卡口样品瓶

11mm 卡口样品瓶及瓶盖	
11mm 卡口样品瓶	10
11mm 卡口样品瓶配套的瓶盖和隔垫（预装）	10

四、压盖瓶

1mL 压盖瓶及配套瓶塞	10
2mL 压盖瓶及配套瓶塞	10
4mL 压盖瓶及配套瓶塞	10

五、特殊规格样品瓶

1. CNW 全回收进样瓶	
9mm 全回收螺纹口样品瓶	10
2. 高回收样品瓶	
9mm 高回收螺纹口样品瓶	11
11mm 高回收钳口样品瓶	11
3. 锥形底样品瓶	
8-425 标准螺纹口锥形底样品瓶	11
11mm 钳口锥形底样品瓶	11
4. 去活螺纹口样品瓶	
9mm 去活螺纹口样品瓶	11
11mm 去活钳口样品瓶	11
5. 聚丙烯样品瓶	
9mm 聚丙烯螺纹口样品瓶	11

六、内衬管

七、CNW 微量进样方案

1. CNW 全回收进样瓶	12
2. 高回收进样瓶	12
3. 带支脚的内插管	12

八、离子色谱进样方案

1. 2mL 离子色谱进样瓶及盖垫	13
2. 5mL 离子色谱进样瓶配套盖垫	13

顶空瓶

九、顶空样品瓶

1. 20mm 钳口顶空样品瓶及瓶盖和隔垫	13
2. 18mm 螺纹口顶空样品瓶及瓶盖和隔垫	14
3. 吹扫捕集	
24-400 标准螺纹口 EPA 瓶	15
24-400 标准螺纹口 EPA 瓶配套的瓶盖和隔垫（预装）	15
24-400 标准螺纹口 EPA 瓶配套的瓶盖和隔垫（非预装）	15

十、SPME 专用样品瓶及瓶盖和隔垫

1. 可用于自动 SPME 的标准螺纹口样品瓶	
13-425 标准螺纹口 4ml 样品瓶及配套盖垫	15
15-425 标准螺纹口 8ml 样品瓶及配套盖垫	15
18-400 标准螺纹口 15ml 样品瓶及配套盖垫	15
18mm 螺纹口顶空瓶 20ml 样品瓶及配套盖垫	15
24mm 螺纹口顶空瓶 40ml 样品瓶及配套盖垫	16
2. 可用于自动 SPME 的钳口样品瓶	16

存储采样瓶

十一、有毒有害物质存储

1. 棕色二噁英高密度密封瓶	16
2. CERTAN® 毛细管样品存储瓶	17

十二、玻璃瓶

1. 存储专用隔垫 --F217 隔垫（覆 PTFE）	17
2. 2mL 螺纹口样品瓶	17
3. 4mL 螺纹口样品瓶	18
4. 8mL 螺纹口样品瓶	18
5. 15mL 螺纹口样品瓶	18
6. 22mL 螺纹口样品瓶	18
7. 20mL、40mL、60mL EPA/VOA 螺纹口样品瓶	18
8. 采样瓶	
直壁瓶	19
广口瓶	19
Boston 窄口瓶	19
Simax 透明蓝盖瓶	19
Simax 棕色蓝盖瓶 / 广口透明蓝盖瓶 / 广口棕色蓝盖瓶	20
9. 试剂瓶	
防爆试剂瓶	20
棕色试剂瓶	21

十三、塑料瓶

HDPE 广口瓶 / 棕色广口瓶 / 棕色方形瓶	21
HDPE 棕色窄口瓶	22
PP 广口瓶 / 大广口瓶 / 广口瓶经济瓶	22
pp / 广口方形瓶 / 窄口瓶 / 窄口经济瓶	23
PMP 广口瓶	23
氟化广口瓶 / 氟化窄口瓶	24
Teflon*FEP 窄口瓶	24
Teflon*PFA 窄口瓶	25

十四、塑料大桶

PP 大窄口瓶	25
LDPE 细口大瓶（带放水口）	25

相关产品

十五、彩色标识胶带，采样标签	26
十六、样品瓶叠放架	26
十七、玻璃磁铁	26
十八、钳口工具	27
压盖器 / 起盖器 / 压盖器调节方法	27

附录

自动进样器兼容性对应表	28
-------------	----